

OPTi drill® B 40GSP / B 40GSM / B 50GSM -

Engenheiros de furar com função de roscagem

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- ▶ Motor 2 estágios
- ▶ Funcionamento suave graças a engrenagens retificadas e banhadas em óleo
- ▶ Coluna de ferro fundido de dimensões generosas, para maior robustez e estabilidade
- ▶ Precisão de concentricidade elevada devido ao fuso temperado e retificado
- ▶ Mesa rotativa em 360°
- ▶ Bloqueio do fuso com extrator integrado para fácil troca de ferramentas
- ▶ Proteção de altura ajustável com microinterruptor
- ▶ Rotação direita/esquerda
- ▶ Luz de trabalho integrada na cabeça

B 40GSM / B 50GSM DESCIDA ELÉTRICA DA ÁRVORE



- ▶ Para furos profundos ou cegos, pode ser ativado ou desativado carregando no botão de avanço

Equipamento	B 40GSP	B 40GSM	B 50GSM
Descida mecânica da árvore	✓		
Descida elétrica da árvore		✓	✓
Bomba de líquido de refrigeração/filtro limalhas	✓	✓	✓
Extrator integrado	✓	✓	✓
Ajuste de altura da mesa de perfuração motorizada ou mecânica			✓

B 40GSP



Bomba de líquido de refrigeração

Filtro de limalhas

B 40GSM




Bomba de líquido de refrigeração

Filtro de limalhas

Fig. com bucha opcional

B 50GSM



Filtro de limalhas

Fig. com bucha opcional

COMPOSIÇÃO:

- ▶ Bucha de aperto rápido 1-16 mm
- ▶ Cone morse para bucha CM4/B16
- ▶ Porca rasgos-T

B 40GSP

Cód.: 3034403

B 40GSM

Cód.: 3034400

B 50GSM

Cód.: 3034500

Dados técnicos	B 40GSP	B 40GSM	B 50GSM
Ligação elétrica	400 V / 3 Ph ~50 Hz		
Motor	0,85 / 1,5 kW		
Desempenho em aço (S235JR)	Ø 35 mm		
Desempenho em aço contínuo (S235JR)	Ø 30 mm		
Abrir rosca em aço (S235JR)	M 24		
Alcance / Curso	350 mm / 180 mm		
Cone da árvore	CM4		
Avanço da árvore	2 Velocidades, 0,1 / 0,2 mm/U		
Velocidade do fuso	50 - 1.450 rpm		
Nº velocidades	18 Velocidades		
Mesa (C x L) / Rasgos-T	560 x 560 mm / 18 mm, 2 diagonal		
Dimensões (C x L x A)	935 x 530 x 2.280 mm		
Peso	465 kg	500 kg	950 kg

*O engenheiro de furar (inversor de frequência) está em conformidade com a norma DIN EN 55011: Classe C2. Consulte o verso para obter mais informações sobre a operação de máquinas com inversor de frequência